

**Garant**

**Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 3°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 25/11 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

**S fiksnim kotom vzpona.**

**Z notranjim hlajenjem.**

**Uporaba:**

Za normalni navoj M16 × 2 in M18 × 2,5.

**Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	279810 4
Srednji premik L <sub>3</sub>	7,3 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	13 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	180 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Kot naklona	3 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 4	279810 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500