

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 0,5°, levi, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 25/11 mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:
S fiksnim kotom vzpona.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	279810 4
Velikost ploščice	11 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	13 mm
Srednji premik L_3	7,3 mm
Celotna dolžina L	100 mm
z notranjim hlajenjem	da
\varnothing držala D_s	12 mm
Kot naklona	0,5 stopinj
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
--	------------

Vpenjalni vijak Tip 4	279810 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500