

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice L: 32/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272001 32/16
GTIN	4045197644169
Razred artikla	21W

Opis

Obseg dobave:
S podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Podložna ploščica 1,5°	272600 1,5
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Dolžina glave L ₁	30 mm
Velikost držala	32 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 2
Celotna dolžina L	173 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak	272500
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER/IL Kot naklona 1,5 stopinj	272600 1,5
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500