

Garant

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje ER/IL, Kot naklona: 0,5stopinj

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272600 0,5
GTIN	4045197371157
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Za zunanje desne (ER) in notranje leve (IL) navoje.

Uporaba:

Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom. Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700–271900.

Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Kot naklona	0,5 stopinj
Kot v skladu s sliko	TS 63
Notranja/zunanja uporaba	Zunaj
Za velikost ploščice L	16 mm
Vrsta uporabe	desno

Vrsta izdelka

Podložna ploščica