

Garant

Podložna ploščica za nože za notranje struženje, Struženje profila, desna, Kot naklona: Sstopinj

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 272624 S |
| GTIN | 4045197371485 |
| Razred artikla | 21J |

Opis**Izvedba:**

Uporabljajte le v kombinaciji s ploščicami za struženje profila art. 271015 in 271035.

Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Kot naklona | 0 stopinj |
| Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče |
| Značilnost blagovnega imena | Struženje notranjih desnih profilov |
| Za velikost ploščice L | 16 mm |
| Vrsta uporabe | desno |
| Vrsta izdelka | Podložna ploščica |

