

**Garant****Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje EL/IR, Kot naklona: 2,5stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272610 2,5
GTIN	4045197368768
Razred artikla	21J

**Opis****Izvedba:**

Za zunanje leve (EL) in notranje desne (IR) navoje.

**Uporaba:**

**Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom.** Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700–271900.

**Napotek:**

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

**Tehnični opis**

Kot naklona	2,5 stopinj
Kot v skladu s sliko	LC
Notranja/zunanja uporaba	Zunaj
Za velikost ploščice L	16 mm
Vrsta uporabe	levi

Vrsta izdelka

Podložna ploščica