

Garant**Garnitura podložnih ploščic, Tip: ER****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272650 ER
GTIN	4045197371690
Razred artikla	21J

Opis**Vsebina:**

10 kos: Art. 272600
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
2 × 1,5; 2,5; 3,5; 4,5
art. 272604 vel. S

Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Smer obdelave	desno
Za velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Podložna ploščica

Pribor

Podložna ploščica za držala za zunanje struženje Kot naklona S stopinj	272604 S
	272600 2,5

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER/IL Kot naklona 2,5 stopinj

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER/IL Kot naklona 1,5 stopinj

272600 1,5

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER/IL Kot naklona -0,5 stopinj

272600 -0,5

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER/IL Kot naklona 3,5 stopinj

272600 3,5

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER/IL Kot naklona 0,5 stopinj

272600 0,5

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER/IL Kot naklona -1,5 stopinj

272600 -1,5

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER/IL Kot naklona 0 stopinj

272600 0

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER/IL Kot naklona 4,5 stopinj

272600 4,5