

Garant**Garnitura podložnih ploščic, Tip: EL****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 272650 EL |
| GTIN | 4045197371713 |
| Razred artikla | 21J |

Opis**Vsebina:**

10 kos: Art. 272610
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3 × 1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

| | |
|------------------------|-------------------|
| Smer obdelave | levo |
| Za velikost ploščice L | 16 mm |
| Vrsta izdelka | Podložna ploščica |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 1,5 stopinj | 272610 1,5 |
| Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 2,5 stopinj | 272610 2,5 |

| | |
|--|-------------|
| Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 0,5 stopinj | 272610 0,5 |
| Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 0 stopinj | 272610 0 |
| Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 3,5 stopinj | 272610 3,5 |
| Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona -0,5 stopinj | 272610 -0,5 |
| Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona -1,5 stopinj | 272610 -1,5 |
| Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 4,5 stopinj | 272610 4,5 |