

Garant
List za zarezovanje Jeklo, nevtralna, Višina lista h_5 /širina zareze w : 32/2,2 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273551 32/2,2
GTIN	4045197698995
Razred artikla	21W

Opis

Primerno za :

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Obseg dobave:

Vklj. s ključem art. 279850 1 za zamenjavo ploščice.

možnost aksialnega zarezovanja: ne

za maksimalni \varnothing obdelovanca: 60 mm

Širina b_2 : 1,6 mm

Višina h_1 : 25 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 150 mm

maksimalna globina zarezovanja t_{maks} : 25 mm

Tehnični opis

Širina zareze w	2,2 mm
za maksimalni \varnothing obdelovanca	60 mm
Širina b_2	1,6 mm
Višina lista h_5	32 mm
Višina h_1	25 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	150 mm
maksimalna globina zarezovanja t_{maks}	25 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

List za zarezovanje