

## Garant

**List za zarezovanje Jeklo, nevtralna, Višina lista  $h_5$ /širina zareze  $w$ : 32/5,1 mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273551 32/5,1
GTIN	4045197699022
Razred artikla	21W

### Opis

#### Primerno za :

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

#### Obseg dobave:

Vklj. s ključem art. 279850 1 za zamenjavo ploščice.

možnost aksialnega zarezovanja: ne

za maksimalni  $\varnothing$  obdelovanca: 120 mm

Širina  $b_2$ : 4 mm

Višina  $h_1$ : 25 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 150 mm

maksimalna globina zarezovanja  $t_{\text{maks}}$ : 60 mm

### Tehnični opis

Širina $b_2$	4 mm
Širina zareze $w$	5,1 mm
Višina lista $h_5$	32 mm
za maksimalni $\varnothing$ obdelovanca	120 mm
Višina $h_1$	25 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	150 mm
maksimalna globina zarezovanja $t_{\text{maks}}$	60 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

List za zarezovanje