

**Garant****List za zarezovanje HSS, nevtralen, Višina lista  $h_5$ /širina zareze  $w$ : 32/2,2mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273560 32/2,2
GTIN	4045197587541
Razred artikla	21U

## Opis

**Primerno za:**

Držalo art. 273984–273994 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

## Tehnični opis

za maksimalni $\varnothing$ obdelovanca	50 mm
Višina lista $h_5$	32 mm
Širina zareze $w$	2,2 mm
maksimalna globina zarezovanja $t_{maks}$	25 mm
Celotna dolžina $L$	150 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta uporabe	nevtralen
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje