



Densimet vpenjalni trn za rezkarje za privijačenje, Ø d = 16 mm, Navoj M × Lcelotna: M8X128



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301345 M8X128
GTIN	4045197439314
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Dušenje vibracij.
- Toleranca držala h6.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah.

z notranjim hlajenjem: da

Nihanje: z dušenjem

Ø izvrtine D₁: 8,5 mm

Ø D₂: 14 mm

Uporabna dolžina L₁: 80 mm

Tehnični opis

Navoj M	M8×128
Uporabna dolžina L ₁	80 mm
Ø D ₂	14 mm
Ø izvrtine D ₁	8,5 mm
Trn za rezkarje	Ø d = 16 mm
Ø držala d	16 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem

