

**Garant****Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, CU7025, Širina zareze w: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273736 6
GTIN	4045197579287
Razred artikla	21J

**Tehnični opis**

Širina zareze w	6 mm
Toleranca širine zareze w	±0,04 mm
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Globina reza a <sub>p</sub>	0,8 - 2,3 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CU7025
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		