

**Prerezan reducirni nastavek zatesnjen, Ø 12 mm, Vpenjalni Ø D1: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302140 4
GTIN	4019208193151
Razred artikla	33D

**Opis****Izvedba:****Zatesnjeno (gumijasti čepi).****Uporaba:**

- Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
- Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
- Velik vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
- Natančnost krožnega teka  $\pm 5 \mu\text{m}$  (natančnost sistema pri  $3 \times D$ ).
- Natančnost krožnega teka  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za reducirno pušo).
- Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

**Dodatni pribor:**

Cilindrični čistilnik art. 343720.

**Tehnični opis**

Ø D	12 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Zunanji Ø	12 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 12 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 $\mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Reducirna puša

