

Garant**SCMT 09T308, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260763 HB7120-1
GTIN	4045197818607
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7120-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7120-1

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje