



Viličasti ključ, dvostranski, Zev ključa: 17X19mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG6032 17X19
GTIN	
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Obseg dobave:

5 kosov dvojnega viličastega ključa št. 610100 17X19.

Tehnični opis

Maksimalna širina zeva b2	43 mm
Zev ključa ₁	17 mm
maksimalna širina zeva b1	40 mm
Dolžina ključa L	220 mm
Zev ključa ₂	19 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina zeva h	7 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318

Podatkovni list

Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ
USP1	5 kosov dvojnih viličastih ključev

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6032 17X19