

Garant**Viličasti ključ, dvostranski, Zev ključa: 10X11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG6033 10X11
GTIN	4069515050548
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Obseg dobave:

5 kosov dvojnega viličastega ključa št. 610600 11X11.

Tehnični opis

Maksimalna širina zeva b2	27 mm
Zev ključa ₁	10 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna širina zeva b1	24 mm
Dolžina ključa L	155 mm
maksimalna višina zeva h	5 mm
Zev ključa ₂	11 mm
Standard	DIN 3110

Podatkovni list

Standard	ISO 3318
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ
USP1	5 kosov dvojnih viličastih ključev

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6033 10X11