



Viličasti ključ, dvostranski, kromirani, Zev ključa: 10X13mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG6034 10X13
GTIN	4069515050555
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

5 kosov dvojnega viličastega ključa št. 610950 10X13.

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa ₂	13 mm
Zev ključa ₁	10 mm
maksimalna višina zeva h	6 mm
Dolžina ključa L	171 mm
Maksimalna širina zeva b ₂	31 mm
maksimalna širina zeva b ₁	26 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110

Podatkovni list

Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
Površina	kromirani
Značilnost blagovnega imena	kromirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ
USP1	5 kosov dvojnih viličastih ključev

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6034 10X13