

**Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG6037 19
GTIN	4069515050654
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

5 kosov obročno-viličastega ključa št. 613950 19.

Tehnični opis

maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$	14 mm
maksimalna višina zeva h_1	9 mm
Zev ključa	19 mm
Dolžina ključa L	230 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	ISO 7738
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Položaj obroča	15 stopinj

Podatkovni list

Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ
USP1	5 kosov viličasto obročnih ključev

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6037 19