

Garant**Obročni ključ z ragljo „4 v 1“, Tip: 10-19****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG6043 10-19
GTIN	4069515050746
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva.

Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

5 kosov štirikratnih obročnih ključev z ragljo »4 v 1«, ravnih, št. 614847 10-19.

Tehnični opis

Zev ključa ₃	17 mm
maksimalni Ø obroča D2	35 mm
Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa ₄	19 mm
maksimalni Ø obroča D1	26 mm
maksimalna višina obroča h ₁	15 mm
maksimalna višina obroča h ₂	20 mm
Zev ključa ₁	10 mm
Zev ključa ₂	13 mm

Podatkovni list

celotna dolžina L	210 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ
USP1	5 kosov štirikratnih obročnih ključev z ragljo »4 v 1«, ravni, 72 zob, z možnostjo preklopa, zev ključa 10/13/17/19 mm

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6043 10-19