

Garant**RC.X 1003, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260640 HB7140-1
GTIN	4045197819185
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1003 HB7140-1 Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1003
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje