

**Garant****WCHX 060204, Tip: ALU**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268482 ALU
GTIN	4045197470584
Razred artikla	21K

## Opis

### Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 11.

Ustrezno za  $\varnothing$  orodja  $D_c$ : 11 mm

Zvrst: HU70AL

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 300 - 600 m/min

Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 180 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	300 - 600 m/min
Dodatna uporaba	K
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	180 m/min
Tip	ALUMINIJ
Zvrst	HU70AL
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za Ø orodja D <sub>c</sub>	11 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje