

**Vpenjalna glava mehka, SK 65, Ø začetne izvrtine: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329936 20
GTIN	2050001922670
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Mehka izvedba (zmanjšana trdota 40 HRC v izvrtini), primerna za izstruženje.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø začetne izvrtine	20 mm
Trn za rezkarje	SK 65
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

