

HAINBUCH**Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, SK 80, Ø vpenjanja (korak 1 mm): 29mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329944 29 |
| GTIN | 2050001923660 |
| Razred artikla | 33H |

Opis

Izvedba:

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Ø vpenjanja | 29 mm |
| Trdota | 60 HR |
| Vpenjalna površina | S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi |
| Profil | okrogla |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Dolžina L | 53 mm |
| Trn za rezkarje | SK 80 |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |