

Garant**HSK-cev za hladilno sredstvo, za HSK: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309880 25
GTIN	2050001707802
Razred artikla	39Z

Opis**Izvedba:**

Specialni O-obroč do 120 barov, kotni premik od $\pm 1^\circ$, poliran, z 2 tesnilnima obročema.

Tesnila Viton[®], odporna na hladilna sredstva.

- Fino polirana površina, kaljena in brunirana.
- Dva polirana prehodna radija.
- Popolna pomičnost z dvema O-obročema.
- Poboljšane puše z navojem z valjanimi, dobro zatesnjenimi boki navojev.

Opis:

HSK-cev za hladilno sredstvo – majhna komponenta z veliko učinkovitostjo! Pri do več tisoč menjavah orodja dnevno je treba zagotoviti čist in predvsem procesno varen vmesni del med cevjo za hladilno sredstvo in tesnilom vretena stroja.

Primerno za:

HSK-vpenjala orodij.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	16,8 mm
Navoj M	M8×1
za vpenjalni trn	HSK 25
Ø D	5 mm
maksimalni tlak	120 bar

Kotni premik	±1 stopinj
Obdelava površine	polirane
Vrsta izdelka	Cev za hladilno sredstvo

Pribor

Nasadni ključ za HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 25	309890 25
---	-----------