

# mato

## Enoročna mazalna tlačilka TG 500 S s cevjo s šobo, 400 g



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083579
GTIN	4016553210120
Razred artikla	08H

### Opis

#### Izvedba:

Garnitura enoročne mazalne tlačilke TG500-S za 400 g kartuše oziroma nepakirano mast (prostornina 500 cm<sup>3</sup>), z mazalko za polnjenje in odzračevanje. 2priključka R, 1/8-colska, za uporabo v vodoravnem in navpičnem položaju.

Delovni tlak: 300 bar

Priključni navoj cevi: R1/8 col

### Tehnični opis

Delovni tlak	300 bar
Priključni navoj cevi	R1/8 col
Vsebina	400 g
Značilnost blagovnega imena	400 g
Vrsta izdelka	Tlačna mazalka

### Pribor

083590 UNI

Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne  
tlačilke Tip UNI

Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne  
tlačilke Tip PLUS

083590 PLUS