

**HAINBUCH****Vpenjalna glava gladka, SK 80, Ø vpenjanja (korak 1 mm): 57mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje

329940 57

GTIN

2050001923219

Razred artikla

33H

## Opis

**Izvedba:**

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

**Uporaba:**

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

**Napotek:**

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

## Tehnični opis

Ø vpenjanja

57 mm

Trdota

60 HR

Vpenjalna površina

gladka

Profil

okrogle

Dolžina L

53 mm

Izvedba	skrajšan sprednji del
Trn za rezkarje	SK 80
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava