

**Vpenjalna glava gladka, SK 80, Ø vpenjanja (korak 1 mm): 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329940 19
GTIN	2050001922830
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Gladka izvedba za fino obdelavo.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø vpenjanja	19 mm
Vpenjalna površina	gladka
Profil	okrogle
Trdota	60 HR
Dolžina L	53 mm

Izvedba	skrajšan sprednji del
Trn za rezkarje	SK 80
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava