



Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, HSK-A 63, Vpenjalna širina: 0,3-8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307730 0,3-8
GTIN	2050001690012
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Za desni in levi tek.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW 4
Vpenjalna širina	0,3 - 8 mm
Izvedba	standardna
Previsna dolžina A	96 mm
Zunanji Ø D	36 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893-1
Oblika	A

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 30 μm
maksimalni zatezni moment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtna glava

Pribor

Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 4 mm	627481 4
--	----------