



## Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, HSK-A 100, Vpenjalni Ø D1: 25mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307525 25
GTIN	2050001653543
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

#### Uporaba:

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrtnje, povrtavanje in rezkanje.

#### Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

WTE-omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

#### Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

### Tehnični opis

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	62 mm
Navoj M	M16×1

Ø D <sub>2</sub>	57 mm
Previsna dolžina A	110 mm
Zunanji Ø D	63 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Cilindrični čistilnik Umetna masa Ø čepa 25 mm

343720 25