



Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, HSK-A 100, Vpenjalna širina: 0,5-13mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307760 0,5-13
GTIN	2050001690043
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Za desni in levi tek.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Tehnični opis

Izvedba	standardna
Previsna dolžina A	111 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW 6
Vpenjalna širina	0,5 - 13 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893-1

Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 30 μm
maksimalni zatezni moment $M_{d\ maks}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

Pribor

Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 6 mm	627481 6
--	----------