

**Vpenjalna glava mehka, SK 80, Ø začetne izvrtine: 20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329946 20 |
| GTIN | 2050001924193 |
| Razred artikla | 33H |

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Mehka izvedba (zmanjšana trdota 40 HRC v izvrtini), primerna za izstruženje.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

| | |
|--------------------|---------|
| Ø začetne izvrtine | 20 mm |
| Profil | okrogla |
| Trdota | 60 HR |
| Dolžina L | 53 mm |
| Trn za rezkarje | SK 80 |

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava