



Držalo za ER-vpenjalne stročnice VARIA, V3, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319801 20
GTIN	4045197317537
Razred artikla	33E

Opis

Prednosti:

- **Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.**
- **Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.**
- **Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.**

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Napotek:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Maksimalni zatezni moment pri V3, V4 in V5 pri 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.

Previsna dolžina A: 27 mm

Zunanji Ø D: 34 mm

Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	20
Previsna dolžina A	27 mm

Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	V3
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice