

**HOLEX**
**Držalo za ER-vpenjalne stročnice oblika E4, VDI 30, za ER-vpenjalne stročnice: 25 ER**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319650 25
GTIN	4045197191465
Razred artikla	32V

**Opis**
**Uporaba:**

Pretežno za vrtanje in centriranje.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 30

primerne vpenjalne stročnice: 430 E (ER 25)

Vpenjalno območje  $d_2$ : 1 - 16 mm

$d_6$ : 68 mm

$l_9$ : 57 mm

**Tehnični opis**

$l_9$	57 mm
$l_8$	45 mm
$d_{10}$	42 mm
$l_3$	22 mm
za ER-vpenjalne stročnice	25

d <sub>6</sub>	68 mm
primerne vpenjalne stročnice	430 E (ER 25)
Vpenjalno območje d <sub>2</sub>	1 - 16 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI držala orodij