

**Vpenjalna glava gladka, Top 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 56mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329970 56
GTIN	2050001926609
Razred artikla	33H

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne glave, za **okrogli profil v koraku 0,5 mm**. Pri naročilu navedite želeni **Ø vpenjanja**. Gladka izvedba za fino obdelavo.

**Prednosti:**

- **25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.**
- **Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.**
- **Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.**

**Uporaba:**

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

**Priporočilo:**

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

**Napotek:**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

**Tehnični opis**

Ø vpenjanja	56 mm
-------------	-------

Vpenjalna površina	gladka
Profil	okrogla
Trdota	60 HR
Dolžina L	49 mm
Trn za rezkarje	Top 65
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava