

**Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev, Tip: AA12/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318100 AA12/50
GTIN	4045197315724
Razred artikla	36A

**Opis****Izvedba:**

S ploščato naležno površino. Opremljeno s kontramatico vijaka za nastavljanje višine in 3 vijaki za vpenjanje orodja.

**Napotek:**

Pri naročilu nadomestnih delov art. 318110–318130 navedite številko nadomestnega dela in velikost hitro zamenljive glave za stružne nože A, B, C ali E.

**Tehnični opis**

Primerno za art. 318000	AA
Debelina podloge orodja W	6 mm
Tip	AA12/50
Dolžina	50 mm
Višina držala orodja	12 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož

