



Akumulatorsko vrtalno kladivo, Tip: M12CH4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.
- Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.
- Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.

Akumulatorsko vrtalno kladivo z 12 V/4,0 Ah Red Li-ionskim akumulatorjem in motorjem POWERSTATE EC brez ščetk, optimizirano za vrtnje izvrtin Ø 4–10 mm v beton in zid.

Elektronika Redlink Plus – zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo akumulatorja, gonila in motorja.

Prednosti:

Motor POWERSTATE™ brez ščetk.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrim polnilnikom, 2 akumulatorjema 18 V, HD-škatlo.

Napotek:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	13 mm
----------------------------------------	-------

Masa	1,9 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Oznaka proizvajalca	M12CH-402X
Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalno število udarcev	6575 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,4 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Oblika vpenjala za orodja	SDS-plus
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Udarčna energija	1,1 J
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Območje števila vrtljajev	0 - 900 min ⁻¹
Držalo	SDS Plus
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo

Pribor

Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi, z držalom SDS-plus Ø svedra 10 mm	787060 10
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
	787057 4-10

Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 4-10 mm

Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12

073815 MB12

Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine Ø svedra 4-10 mm

787050 4-10

Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi, z držalom SDS-plus Ø svedra 12 mm

787060 12

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C

073840 M1218C

Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi, z držalom SDS-plus Ø svedra 8 mm

787060 8

Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine dolgi Ø svedra 6-12 mm

787055 6-12