



## Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi, Top 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 9,5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329972 9,5
GTIN	2050001927293
Razred artikla	33H

### Opis

#### Izvedba:

Vpenjalne glave, za **okrogli profil v koraku 0,5 mm**. Pri naročilu navedite **želeni Ø vpenjanja**. S prečnimi žlebovi za surovi material in male Ø.

#### Prednosti:

- **25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.**
- **Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.**
- **Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.**

#### Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

#### Priporočilo:

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

#### Napotek:

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

### Tehnični opis

Ø vpenjanja	9,5 mm
-------------	--------

Profil	okrogla
Vpenjalna površina	S prečnimi žlebovi
Trdota	60 HR
Dolžina L	49 mm
Trn za rezkarje	Top 65
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava