



## Kompaktni kotni brusilnik, Tip: 722178



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077111 722178
GTIN	4014586875323
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

**FEIN – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.**

- **Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.**
- **Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.**
- **Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).**
- **Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.**

#### Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

Oznaka proizvajalca: WSG 15-125P

Poraba moči: 1500 W

Maksimalno število vrtljajev: 11.000 min<sup>-1</sup>

Maksimalni Ø plošče: 125 mm

Največja globina rezanja: 33 mm

Masa: 2,3 kg

### Tehnični opis

Največja globina rezanja	33 mm
--------------------------	-------

Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Posebnosti	kratka izvedba
Maksimalno število vrtljajev	11.000 min <sup>-1</sup>
Stikalo Totmann	ne
Masa	2,3 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s <sup>2</sup>
Poraba moči	1500 W
Oznaka proizvajalca	WSG 15-125P
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki