

**Vpenjalna glava gladka, Top 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 21 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329970 21 |
| GTIN | 2050001927033 |
| Razred artikla | 33H |

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne glave, za **okrogli profil v koraku 0,5 mm**. Pri naročilu navedite želeni **Ø vpenjanja**. Gladka izvedba za fino obdelavo.

Prednosti:

- **25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.**
- **Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.**
- **Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Priporočilo:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Napotek:

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

| | |
|-------------|-------|
| Ø vpenjanja | 21 mm |
|-------------|-------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Trdota | 60 HR |
| Profil | okrogla |
| Vpenjalna površina | gladka |
| Dolžina L | 49 mm |
| Trn za rezkarje | Top 65 |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |