



Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, Top 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 18mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329974 18 |
| GTIN | 2050001927453 |
| Razred artikla | 33H |

Opis

Izvedba:

Vpenjalne glave, za **okrogli profil v koraku 0,5 mm**. Pri naročilu navedite **želeni Ø vpenjanja**. S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Prednosti:

- **25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.**
- **Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.**
- **Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Priporočilo:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Napotek:

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

| | |
|-------------|-------|
| Ø vpenjanja | 18 mm |
|-------------|-------|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Vpenjalna površina | S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi |
| Trdota | 60 HR |
| Profil | okrogla |
| Dolžina L | 49 mm |
| Trn za rezkarje | Top 65 |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |