

**Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA, V4, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319825 16
GTIN	4045197317698
Razred artikla	33E

**Opis****Prednosti:**

- **Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.**
- **Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.**
- **Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s prijemalno površino.

**Napotek:**

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Maksimalni zatezni moment pri V3, V4 in V5 pri 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.

Izjemno kratka izvedba po ponudbi.

Previsna dolžina A: 28 mm

Zunanji Ø D: 48 mm

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Previsna dolžina A	28 mm

Zunanji Ø D	48 mm
Trn za rezkarje	V4
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave