

**Vpenjalna glava gladka, Top 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 23,5mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329970 23,5   |
| GTIN                  | 2050001927088 |
| Razred artikla        | 33H           |

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne glave, za **okrogli profil v koraku 0,5 mm**. Pri naročilu navedite želeni **Ø vpenjanja**. Gladka izvedba za fino obdelavo.

**Prednosti:**

- **25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.**
- **Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.**
- **Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.**

**Uporaba:**

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

**Priporočilo:**

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

**Napotek:**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

**Tehnični opis**

|             |         |
|-------------|---------|
| Ø vpenjanja | 23,5 mm |
|-------------|---------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Trdota             | 60 HR           |
| Vpenjalna površina | gladka          |
| Profil             | okrogla         |
| Dolžina L          | 49 mm           |
| Trn za rezkarje    | Top 65          |
| Vrsta izdelka      | Vpenjalna glava |