

**Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi, Top 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 9mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329972 9      |
| GTIN                  | 2050001927286 |
| Razred artikla        | 33H           |

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne glave, za **okrogli profil v koraku 0,5 mm**. Pri naročilu navedite **želeni Ø vpenjanja**. S prečnimi žlebovi za surovi material in male Ø.

**Prednosti:**

- **25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.**
- **Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.**
- **Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.**

**Uporaba:**

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

**Priporočilo:**

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

**Napotek:**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

**Tehnični opis**

|             |      |
|-------------|------|
| Ø vpenjanja | 9 mm |
|-------------|------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Trdota             | 60 HR              |
| Profil             | okrogla            |
| Vpenjalna površina | S prečnimi žlebovi |
| Dolžina L          | 49 mm              |
| Trn za rezkarje    | Top 65             |
| Vrsta izdelka      | Vpenjalna glava    |