

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje, HSK-T 40, Vpenjalni Ø D1: 8mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318829 8
GTIN	2050001715623
Razred artikla	36D

Opis**Uporaba:**

Za vpetje nožev za notranje struženje.

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
L ₁	35 mm
Previsna dolžina A	55 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave