

SWISS TOOLS

Držalo za orodje aksialno, dvojno, desno, PSC 63, za 4-kotnik: 20 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318868 20
GTIN	2050001672612
Razred artikla	36D

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Previsna dolžina A: 100 mm

Vpenjalna dolžina L₁: 75 mm

B: 30 mm

Zunanji Ø D: 80 mm

Tehnični opis

Vpenjalna dolžina L ₁	75 mm
Previsna dolžina A	100 mm
B	30 mm
za 4-kotnik	20 mm
Zunanji Ø D	80 mm
Trn za rezkarje	PSC 63

Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož