

SWISS TOOLS

Držalo za orodje aksialno, dvojno, desno, PSC 63, za 4-kotnik: 25 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318868 25
GTIN	2050001672629
Razred artikla	36D

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Previsna dolžina A: 130 mm

Vpenjalna dolžina L₁: 102 mm

B: 40 mm

Zunanji Ø D: 102 mm

Tehnični opis

Vpenjalna dolžina L ₁	102 mm
Previsna dolžina A	130 mm
za 4-kotnik	25 mm
B	40 mm
Zunanji Ø D	102 mm
Trn za rezkarje	PSC 63

Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož