

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje, PSC 40, Vpenjalni Ø D1: 6mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318886 6
GTIN	2050001715197
Razred artikla	36D

Opis**Uporaba:**

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

Za vpetje nožev za notranje struženje.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	65 mm
L ₁	43 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	PSC 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

