

SWISS TOOLS

**Držalo za notranje struženje, HSK-T 63, Vpenjalni Ø D1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318830 40
GTIN	2050001672773
Razred artikla	36D

**Opis****Uporaba:**

Za vpetje nožev za notranje struženje.  
Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

**Tehnični opis**

L <sub>1</sub>	64 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Zunanji Ø D	63 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave