

SWISS TOOLS

**Držalo za notranje struženje, PSC 63, Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318888 6
GTIN	2050001672889
Razred artikla	36D

**Opis****Uporaba:**

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.  
Za vpetje nožev za notranje struženje.

**Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Previsna dolžina A	80 mm
L <sub>1</sub>	58 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

